

Garant**Legyezős csiszolótárcsa (A), finomcsiszolás, Ø 125 mm, Szemcsézet: 180****Rendelési adatok**

Rendelés száma	566345 180
GTIN	4045197722386
Árucikk kategória	51M

Leírás**Kivitel:**

Üvegszálás tányér alumíniumoxid ásványi részecskékből álló kisméretű piramis felülettel rendelkező finom szerkezetű csiszolóvászonnal (3M 237AA Trizact™) borítva.

Felhasználás:

Kifejezetten olyan, kemény, nehezen megmunkálható anyagok **felületnemesítéséhez**, mint az **INOX, titán, erősen ötvözött acélok** stb. állandó, **ismételhető finis és hosszabb élettartamú** a hasonló szemcsézetű csiszolótárcsákhoz képest. Ajánlott fordulatszám 2100 – 3000 min⁻¹.

Műszaki leírás

Szemcsézet	180
Alak leírása	ferde
Furat Ø	22,23 mm
Tárcsa Ø	125 mm
Csiszolóanyag	Alumíniumoxid (A)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 125 mm

Anyaghoz optimalizálva	INOX
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Legyezős csiszolótárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	feltételeesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
Száraz	alkalmas		