

Garant**Karcsú hidropasztikus befogó, SK 40 A = 80, Befogási Ø D1: 5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302089 5
GTIN	4062406114800
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- **Extrém karcsú felépítés (3°-os kontúr)**
- **Nemesített felületszerkezet.**
- **RFID / Balluff-Chip furattal.**
- **Axiális hosszállítás lehetséges.**
- **Szárok keményen felszabályozva.**
- **Szűkítőhüvelyek használata lehetséges.**

Felhasználás:

Különösen a szerszám- és formagyártás területén. **Ahol fontos a kisebb zavaró kontúr.**
Fúráshoz, dörzsárazáshoz és maráshoz. h6 szártűrésű szerszámok befogásához.

Tartalom:

Keresztmarkolatú hatszögkulcs.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., szűkítőpersely 302135 – 302187 sz.

Műszaki leírás

Ø D ₃	15,3 mm
Ø D ₂	11 mm
Külső Ø D	49,5 mm
L ₂	40 mm
A-méret kinyúlási hossz	80 mm

Befogási Ø D ₁	5 mm
Befogó	SK 40 A = 80
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HSC
Balluffchip furat	igen
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó

Tartozék

Nyomatékkulcsirányváltós racsnival Maximális nyomaték 200 Nm	656050 200
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308806 40
ER szorítókulcs ER szorítópatronos befogó 40	309680 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
KúpvonócsapMazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M
KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308635 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 40	308700 40
KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 40	308640 40
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
ER szorítókulcs1/2 col horony ER szorítópatronos befogó 40	309700 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308660 40