

Garant**Karcsú hidropasztikus befogó, SK 40 A = 80, Befogási Ø D1: 10mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 302089 10 |
| GTIN | 4062406114831 |
| Árucikk kategória | 31A |

Leírás**Kivitel:**

- **Extrém karcsú felépítés (3°-os kontúr)**
- **Nemesített felületszerkezet.**
- **RFID / Balluff-Chip furattal.**
- **Axiális hosszállítás lehetséges.**
- **Szárok keményen felszabályozva.**
- **Szűkítőhüvelyek használata lehetséges.**

Felhasználás:

Különösen a szerszám- és formagyártás területén. **Ahol fontos a kisebb zavaró kontúr.**
Fúráshoz, dörzsárazáshoz és maráshoz. h6 szártűrésű szerszámok befogásához.

Tartalom:

Keresztmarkolatú hatszögkulcs.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., szűkítőpersely 302135 – 302187 sz.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------|---------|
| Ø D ₂ | 16 mm |
| A-méret kinyúlási hossz | 80 mm |
| Ø D ₃ | 20,4 mm |
| Külső Ø D | 49,5 mm |
| Befogási Ø D ₁ | 10 mm |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| L ₂ | 41 mm |
| Befogó | SK 40 A = 80 |
| Befogó szabvány | ISO 7388-1 |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél |
| Körfutási pontosság | ≤ 3 μm |
| Forgácsolási stratégia | HPC |
| Forgácsolási stratégia | HSC |
| Balluffchip furat | igen |
| Termék fajtája | Hidroplasztikus szerszámbefogó |

Tartozék

| | |
|---|------------|
| Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40 | 308660 40 |
| Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40 | 308820 40 |
| Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40 | 308801 40 |
| Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 40 | 308700 40 |
| Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40 | 308615 40 |
| ER szorítókulcs ER szorítópatronos befogó 40 | 309680 40 |
| Kúpvonócsap Hurco 45° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40 | 308802 40 |
| Nyomatékkulcsirányváltós racsnival Maximális nyomaték 200 Nm | 656050 200 |
| Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40 | 308790 40 |
| Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40 | 308765 40 |
| Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40 | 308630 40 |
| Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40 | 308760 40 |

| | |
|---|------------|
| Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40 | 308740 40 |
| Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40 | 308795 40 |
| Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40 | 308830 40 |
| KúpvonócsapMazak, A alak Meredekkúphoz 40M | 308670 40M |
| ER szorítókulcs1/2 col horony ER szorítópatronos befogó 40 | 309700 40 |
| KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 40 | 308640 40 |
| Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40 | 308785 40 |
| Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40 | 308635 40 |
| Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40 | 308650 40 |
| Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40 | 308806 40 |
| Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40 | 308605 40 |
| KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40 | 308625 40 |
| Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40 | 308610 40 |
| Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40 | 308620 40 |