

Garant**Karcsú hidropasztikus befogó, HSK-A 63, Befogási Ø D1: 4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	307531 4
GTIN	4062406114886
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- **Extrém karcsú felépítés (3°-os kontúr).**
- **RFID / Balluff-Chip furattal.**
- **Axiális hosszállítás lehetséges.**
- **Szárak keményen felszabályozva.**
- **Szűkítőhüvelyek használata lehetséges.**

Előny:

- **Hőálló a teljesen zárt rendszer következtében, vagyis nincsenek forrasztott nyomókamrák.**
- **Ideális csillapítási tulajdonságok.**
- **Nagy átvihető nyomatékok, mely nagy folyamatbiztonságot jelent**

Felhasználás:

Különösen a szerszám- és formagyártás területén.

Ahol fontosak a kisebb zavaró megfogóelemek.

Fúráshoz, dörzsárazáshoz és maráshoz.
hő szártűrésű szerszámok befogásához.

Tartalom:

Keresztmarkolatú hatszögkulcs.

Opcionális tartozék:

Szűkítőpersely 302135 – 302165 sz.

Műszaki leírás

L ₂	33 mm
----------------	-------

Ø D ₂	10 mm
Ø D ₃	13,46 mm
Befogási Ø D ₁	4 mm
Külső Ø D	50 mm
A-méret kinyúlási hossz	80 mm
Befogó	HSK-A 63
Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó