

**Garant****Karcsú hidropasztikus befogó, HSK-A 63, Befogási Ø D1: 6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	307531 6
GTIN	4062406114909
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- **Extrém karcsú felépítés (3°-os kontúr).**
- **RFID / Balluff-Chip furattal.**
- **Axiális hosszállítás lehetséges.**
- **Szárak keményen felszabályozva.**
- **Szűkítőhüvelyek használata lehetséges.**

**Előny:**

- **Hőálló a teljesen zárt rendszer következtében, vagyis nincsenek forrasztott nyomókamrák.**
- **Ideális csillapítási tulajdonságok.**
- **Nagy átvihető nyomatékok, mely nagy folyamatbiztonságot jelent**

**Felhasználás:**

Különösen a szerszám- és formagyártás területén.

**Ahol fontosak a kisebb zavaró megfogóelemek.**

Fúráshoz, dörzsárazáshoz és maráshoz.  
hő szártűrésű szerszámok befogásához.

**Tartalom:**

Keresztmarkolatú hatszögkulcs.

**Opcionális tartozék:**

Szűkítőpersely 302135 – 302165 sz.

**Műszaki leírás**

Befogási Ø D <sub>1</sub>	6 mm
---------------------------	------

A-méret kinyúlási hossz	80 mm
Ø D <sub>2</sub>	12 mm
L <sub>2</sub>	34 mm
Ø D <sub>3</sub>	15,57 mm
Befogó	HSK-A 63
Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó