

Garant**Rövid fúró tokmány E alak, HSK-E 40, Befogási tartomány: 0,3-10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	307681 0,3-10
GTIN	4062406115098
Árucikk kategória	31B

Leírás**Kivitel:**

- **Jobb és bal forgásirányhoz.**
- **RFID / Balluff-Chip furattal.**

Belső hűtéssel max. 50 bar-ig.

Körfutási pontosság $\leq 20 \mu\text{m}$. Körfutási pontosság $\leq 20 \mu\text{m}$.

Tartalom:

Keresztmarkolatós **szorítókulcs**.

Opcionális tartozék:

Dugókulcs 309890 sz. Hűtőfolyadék cső 309880 sz.

Műszaki leírás

Befogási tartomány	0,3 - 10 mm
Külső Ø D	38 mm
Kivitel	karcsú
Tartalék szorítókulcs 627425 sz.	4-es kulcsnyílás
A-méret kinyúlási hossz	91 mm
Befogó	HSK-E 40
belső hűtés	Igen, max. 50 bar-ral
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél

Körfutási pontosság	≤ 20 μm
Termék fajtája	Rövid fúrótokmány