



## Görgőző szerszám EG3T-3 univerzális, Szárbefogó típus: S12



### Rendelési adatok

Rendelés száma	291507 S12
GTIN	4060491018942
Árucikk kategória	29F

### Leírás

#### Kivitel:

CNC és hagyományos esztergagépeken való használathoz.  
Szimmetrikus felépítéssel – univerzálisan jobbos és balos változatként használható.

#### Előny:

$R_z < 1 \mu\text{m}$  felületminőség lehetséges.  
Akár 1 mm/ford. előtolások lehetségesek (külső megmunkálás).

#### Felhasználás:

Mechanikus felületnemesítéshez.  
Minden fémes felület megmunkálásához 1400 N/mm<sup>2</sup> szakítószilárdságig és akár 45 HRC keménységig.  
Hosszesztergáló gépeken történő felhasználáshoz.

#### Alkalmazható:

Ø tartományhoz (ajánlott): 5 mm – 50 mm

#### Figyelem:

- További szárcsatlakozások külön ajánlatkérésre szállítható.
- A részletes technológiai ajánlásokat a kezelési útmutatóban találja.

### Műszaki leírás

Hegyek középeltolódása f	6 mm
Szár négyszög	12×12 mm
Tekercs Ø	3 mm
Maximális hengerelési erő	0,6 kN

Szárbefogó típus	S12
Kinyúlási hossz L <sub>A</sub>	110 mm
Vágásirány	Jobb és bal oldali
Termék fajtája	Simító szerszám