

Garant**Cermet dörzsárfej HPC H7 acél Zsákfurat, bevonat nélkül, Névleges Ø D: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	239715 20
GTIN	4062406115562
Árucikk kategória	23A

Leírás**Kivitel:**

Cserélhető fejes dörzsár rendszer **IT7 tűrésre készre köszörülve**. A felhasználáshoz illeszkedő élgeometria.

Rendszer körfutása $\leq 5 \mu\text{m}$ (fejre és a tartóra vonatkoztatva) összeszerelt állapotban.

Rövid éllel és egyenes horonnyal.

Felhasználás:**Zsákfuratokhoz.**

HPC / HSC dörzsárazáshoz.

Figyelem:

Teljes hasznos hossz = L_1 (239740 / 239745 sz. befogó) + l (239710 - 239720 sz. cserélhető fej).

Hozzávaló szorítókulcs 219987 sz. Fej nyomatékkulcshoz 219986 sz.

További méretek külön ajánlatkérésre szállíthatóak.

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	6
Névleges Ø D	20 mm
Előtolás f acélban $< 1100 \text{ N/mm}^2$	0,6 mm/ford,
Fejhossz l	26 mm
Befogó mérete	12 mm

Élhossz l_1	12 mm
Kulcsnyílás	10 mm
Sorozat	TopCut
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	Cermet
Szabvány	Gyári szabvány
Furattűrés	H7
Felhasználás furattípusnál	zsákfuratnál
Forgácsolási stratégia	HPC
belső hűtés	igen
Semi-Standard	igen
Hozzávaló befogó	GARANT TopCut
Termék fajtája	Forgácsoló betét dörzsárazáshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	140 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	140 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	140 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	P
GG	feltételesen alkalmas	160 m/min	K
GGG	feltételesen alkalmas	140 m/min	K
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		