

Garant**90°-os befogó, hengeres, belső hűtéssel Hosszú, Típus: 29****Rendelési adatok**

Rendelés száma	239745 29
GTIN	4062406115784
Árucikk kategória	23A

Leírás**Kivitel:**

NC-hez alkalmas kivitel egyenes szár \emptyset -vel **hidroplasztikus** vagy **nagy pontosságú szerszámtartókba** történő szabványos befogáshoz a maximális pontosság és folyamatbiztonság érdekében.

Figyelem:

Vegye figyelembe a tartó és a dörzsárfej befogási méretét. További befogók 210550 – 210582 és 212000 sz.

Szár: DIN 6535 HA, h6

Átmenő furat \emptyset -höz: 32,21 - 50 mm

Zsákfurat \emptyset -höz: 40,21 - 50 mm

Teljes hossz L: 216 mm

Hasznos hossz L₁: 152,5 mm

Szár \emptyset D_s h6: 32 mm

Ajánlott meghúzási nyomaték: 35 Nm

Műszaki leírás

Ajánlott meghúzási nyomaték	35 Nm
Szár \emptyset D _s h6	32 mm
Hasznos hossz L ₁	152,5 mm
Zsákfurat \emptyset -höz	40,21 - 50 mm
Átmenő furat \emptyset -höz	32,21 - 50 mm
Teljes hossz L	216 mm
Sorozat	TopCut

belső hűtés	igen
Szár	DIN 6535 HA, h6
Termék fajtája	Becsavarozható maró befogó