

**Garant****90°-os befogó, hengeres, belső hűtéssel Hosszú, Típus: 24****Rendelési adatok**

Rendelés száma	239745 24
GTIN	4062406115777
Árucikk kategória	23A

**Leírás****Kivitel:**

NC-hez alkalmas kivitel egyenes szár  $\emptyset$ -vel **hidroplasztikus** vagy **nagypontosságú szerszámtartókba** történő szabványos befogáshoz a maximális pontosság és folyamatbiztonság érdekében.

**Figyelem:**

Vegye figyelembe a tartó és a dörzsárfej befogási méretét. További befogók 210550 – 210582 és 212000 sz.

Szár: DIN 6535 HA, h6

Átmenő furat  $\emptyset$ -höz: 26,21 - 32,2 mm

Zsákfurat  $\emptyset$ -höz: 30,21 - 40,2 mm

Teljes hossz L: 202 mm

Hasznos hossz L<sub>1</sub>: 144 mm

Szár  $\emptyset$  D<sub>s</sub> h6: 25 mm

Ajánlott meghúzási nyomaték: 25 Nm

**Műszaki leírás**

Ajánlott meghúzási nyomaték	25 Nm
Szár $\emptyset$ D <sub>s</sub> h6	25 mm
Átmenő furat $\emptyset$ -höz	26,21 - 32,2 mm
Hasznos hossz L <sub>1</sub>	144 mm
Zsákfurat $\emptyset$ -höz	30,21 - 40,2 mm
Teljes hossz L	202 mm
Sorozat	TopCut

belső hűtés	igen
Szár	DIN 6535 HA, h6
Termék fajtája	Becsavarozható maró befogó