

Garant**Médiasín önállóan felszerelhető, Típushoz: 2000****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 928441 2000 |
| GTIN | 4062406116125 |
| Árucikk kategória | 91P |

Leírás**Kivitel:**

Acéllemezéből, **moduláris felépítéssel**. Minden energiaellátó-elem **kábellel** és **csatlakozóval**. A modulok ill. fedelek tetszőlegesen módosíthatók / áthelyezhetők.

Kábel átvezetések a felső-, alsó- és homlokoldalon áram elvezetéséhez és több energiaellátó sín összekapcsolásához.

Előre telepített elektromos rész ipari csatlakozó rendszerrel (csak energiaellátó sínekre érvényes):

1 × 928492 sz. elosztóblokk 5-pólusú be-ki-vezetéssel és 5 csatlakozóval, 3-pólusú,
1 × 928490 sz. 5 méretű 5-pólusú csatlakozó az ellátóvezetékhez.

Leírás:

Ipari csatlakozó rendszer műszaki adatai (928490; 928491; 928492 sz.):

- **Maximális csatlakoztatási érték 230 V / AC, 16 A vagy 400 V / AC, 16 A.**
- **Teljes terhelhetőség váltakozó áramnál: 3,5 kW.**
- **Teljes terhelhetőség háromfázisú áramnál: 10,5 kW.**
- **Az előkészített kábelek vezeték keresztmetszete:**
 - 3 × 1,5 mm² váltakozó áramnál (L, N, PE)**
 - 5 × 1,5 mm² háromfázisú áramnál (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Védettségi kategória 1**
- **Védettségi osztály IP 20.**

Alkalmazható:

928010 sz. tartóoszlop, 928030 sz. sarok tartóoszlop. Felszerelés **beakasztással**.

Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

Az első bekötést, valamint a csatlakozóaljzatok és a kapcsolók elemeinek a vezetékekhez való csatlakoztatását csak villamossági szakember végezheti!

Műszaki leírás

| | |
|--------------------------------------|--|
| Felosztó egység (E) | 18E |
| Beépítési magasság | 160 mm |
| Súly | 9 kg |
| Üres modulok száma (1 E / 2 E / 3 E) | 2x / 2x / 4x |
| Szélesség | 1920 mm |
| Típushoz | 2000 |
| Mélységállítási tartomány | 60 mm |
| Névleges feszültség | 250 V |
| Bemenet csatlakozó típus | GST összeilleszthető rendszer |
| Be- / kikapcsoló | nem |
| Áram típus | AC |
| Anyagvastagság | 1,5 mm |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Termék fajtája | Energia modul |

Tartozék

| | |
|--|-----------------|
| Energia és média modul Modultípus 0/2 | 928470 0/2 |
| Energia és média modul Modultípus 0/1 | 928470 0/1 |
| Energia és média modul Modultípus USB/5V | 928470 USB/5V |
| Energia és média modul Modultípus DK250V/2 | 928470 DK250V/2 |
| Energia és média modul Modultípus CZ250V/2 | 928470 CZ250V/2 |
| Energia és média modul Modultípus LINK | 928470 LINK |
| Energia és média modul Modultípus GB250V/2 | 928470 GB250V/2 |
| Energia és média modul Modultípus GB250V/1 | 928470 GB250V/1 |
| Energia és média modul Modultípus ON/OFF1 | 928470 ON/OFF1 |

| | |
|--|-----------------|
| Energia és média modul Modultípus US110V/2 | 928470 US110V/2 |
| Energia és média modul Modultípus 0/1 | 928470 0/1 |
| Elosztóblokk Pólusok száma / kimenetek száma 3/5 | 928492 3/5 |
| Bemeneti csatlakozó toldó Pólusok száma 5 | 928490 5 |
| Energia és média modul Modultípus MCB/1 | 928470 MCB/1 |
| Energia és média modul Modultípus DK250V/1 | 928470 DK250V/1 |
| Energia és média modul Modultípus DE250V/2 | 928470 DE250V/2 |
| Energia és média modul Modultípus MCB/3 | 928470 MCB/3 |
| Energia és média modul Modultípus AIR/S | 928470 AIR/S |
| Energia és média modul Modultípus FR250V/1 | 928470 FR250V/1 |
| Energia és média modul Modultípus COVER | 928470 COVER |
| Energia és média modul Modultípus US110V/1 | 928470 US110V/1 |
| Energia és média modul Modultípus CZ250V/1 | 928470 CZ250V/1 |
| Energia és média modul Modultípus RCD | 928470 RCD |
| Bemeneti csatlakozó toldó Pólusok száma 3 | 928490 3 |
| Energia és média modul Modultípus IT250V/2 | 928470 IT250V/2 |
| Energia és média modul Modultípus 0/2 | 928470 0/2 |
| Energia és média modul Modultípus STOP | 928470 STOP |
| Energia és média modul Modultípus USB | 928470 USB |
| Energia és média modul Modultípus CEE400/5 | 928470 CEE400/5 |
| Hosszabbító kábel, Wieland csatlakozó rendszer Típus 3 | 923424 3 |
| Energia és média modul Modultípus FR250V/2 | 928470 FR250V/2 |
| Kimeneti csatlakozó toldó Pólusok száma 3 | 928491 3 |
| Energia és média modul Modultípus IT250V/1 | 928470 IT250V/1 |
| Energia és média modul Modultípus DE250V/1 | 928470 DE250V/1 |
| Energia és média modul Modultípus CH250V/1 | 928470 CH250V/1 |
| Energia és média modul Modultípus ON/OFF2 | 928470 ON/OFF2 |
| Energia és média modul Modultípus CH250V/2 | 928470 CH250V/2 |
| Média modul tartóoszlophoz Modultípus CUT/OUT | 928460 CUT/OUT |

| | |
|--|----------------|
| Energia és média modul Modultípus NET | 928470 NET |
| Elosztóblokk Pólusok száma / kimenetek száma 5/1+3/6 | 928492 5/1+3/6 |