

**Garant****Média modul tartóoszlophoz, Modultípus: CH250/ONOF****Rendelési adatok**

Rendelés száma	928460 CH250/ONOF
GTIN	4062406116446
Árucikk kategória	91P

**Leírás****Kivitel:**

Acéllemezből. A tartóoszlopokra történő oldalsó felcsavarozáshoz. Egy földelt csatlakozóaljzattal teljesen vezetékhez és BE/KI kapcsolóval lámpához.

**Alkalmazható:**

928010 sz. tartóoszlopok (a 200 méret kivételével), 928020 sz., 928075 és 928076 sz.

**Szín:**

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

**Figyelem:**

Az egyes tartóoszloponként csak két csatlakozó aljzat szerelhető fel.

Az első bekötést, valamint a csatlakozóaljzatok és a kapcsolók elemeinek a vezetékekhez való csatlakoztatását csak villamossági szakember végezheti.

**Műszaki leírás**

Névleges feszültség	250 V
Kapcsolási teljesítmény	250V / 10A
Névleges áramerősség	10 A

Magasság	480 mm
Szélesség	55 mm
Súly	2 kg
Be- / kikapcsoló	igen
Bemenet csatlakozó típus	GST összeilleszthető rendszer
J típusú aljzatok száma	1
Csatlakozó aljzat, típus	J
Áram típus	AC
Anyagvastagság	1 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Energia modul