

Garant**Média modul tartóoszlophoz, Modultípus: DK250V/2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	928460 DK250V/2
GTIN	4062406116477
Árucikk kategória	91P

Leírás**Kivitel:**

Acéllemezből. A tartóoszlopokra történő oldalsó felcsavarozáshoz. Két földelt csatlakozó aljzattal kompletten vezetékkezve.

Alkalmazható:

928010 sz. tartóoszlopok (a 200 méret kivételével), 928020 sz., 928075 és 928076 sz.

Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Az egyes tartóoszloponként csak két csatlakozó aljzat szerelhető fel.

Az első bekötést, valamint a csatlakozóaljzatok és a kapcsolók elemeinek a vezetékekhez való csatlakoztatását csak villamossági szakember végezheti.

Műszaki leírás

Névleges feszültség	250 V
Névleges áramerősség	16 A
Súly	2 kg

Magasság	480 mm
Szélesség	55 mm
Bemenet csatlakozó típus	GST összeilleszthető rendszer
Be- / kikapcsoló	nem
K típusú aljzatok száma	2
Csatlakozó aljzat, típus	K
Áram típus	AC
Anyagvastagság	1 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Energia modul