

Garant**Konzol befogótárcsával, Típushoz: 80****Rendelési adatok**

Rendelés száma	360154 80
GTIN	4045197722843
Árucikk kategória	310

Leírás**Kivitel:**

Furattal a 360025 sz. 18M16 méretű befogó csapokhoz. Alternatív rögzítés befogókörmökkel vagy M12 csavarral a T-horonyban. Rögzítőfurat kialakítás **GARANT ZeroClamp nullponti befogórendszerhez** (raszterméret 200 mm). Manuális használat vagy levegő átvezetés a gépasztalon keresztül lehetséges.

Inkluzív Ø 90 mm ill. 120 mm befogótárcsa a 360130 sz. központosító satu befogásához.

Felhasználás:

- **5 oldalas megmunkáláshoz többtengelyes megmunkáló központokon.**
- **Gazdaságos megoldásként a GARANT ZeroClamp nullponti befogórendszeren vagy palettázó ill. automatizált rendszereken, vagy közvetlenül a gépasztalon.**

Alapanyag:

Acél

Alkalmazható :

360130 sz. központosító satu a 360132 sz. adapterlemezzel kombinálva.

Figyelem:

80/4 – 120/4 méret – Nagyobb megtámasztási nyomaték a maximális stabilitás érdekében.

Hossz: 320 mm

Szélesség: 120 mm

Magasság: 125 mm

Befogó csap alaptere: 200 mm

Befogótárcsa Ø: 90 mm

Befogócsap furatok száma rögzítő csavarokhoz: 2

Műszaki leírás

Szélesség	120 mm
Típushoz	80
Befogótárcsa Ø	90 mm
Hossz	320 mm
Magasság	125 mm
Befogó csap alaptere	200 mm
Befogócsap furatok száma rögzítő csavarokhoz	2
Termék fajtája	Satu tartozékok

Tartozék

ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 18M16	360025 18M16
---	--------------