

Garant**Energia és média modul, Modultípus: AIR/S****Rendelési adatok**

Rendelés száma	928470 AIR/S
GTIN	4062406131777
Árucikk kategória	91P

Leírás**Kivitel:**

Acéllemezből, **moduláris felépítéssel**. Minden energiaellátó-elem **kábellel és csatlakozóval**. Plug and play összeillesztési elv. Az áramot vezető modulok elő vannak készítve csatlakozó kábellel és a 928491 sz. 3 méretű 3 pólusú csatlakozóval az elosztóblokkhoz történő közvetlen csatlakoztatáshoz. A 928470 sz. CEE400/5 modul elő van készítve a csatlakozó kábellel és a 928491 sz. 5 méretű 5 pólusú csatlakozó dugasszal.

Leírás:**Ipari csatlakozó rendszer műszaki adatai (928490; 928491; 928492 sz.):**

- **Maximális csatlakoztatási érték 230 V / AC, 16 A vagy 400 V / AC, 16 A.**
- **Teljes terhelhetőség váltakozó áramnál: 3, 5 kW.**
- **Teljes terhelhetőség háromfázisú áramnál: 10,5 kW.**
- **Az előkészített kábelek vezeték keresztmetszete:**
 - 3 × 1,5 mm² váltakozó áramnál (L, N, PE)**
 - 5 × 1,5 mm² háromfázisú áramnál (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Védettségi kategória 1**
- **Védettségi osztály IP 20.**

Felhasználás:

Az alábbiakban a csatlakozó aljzataink leírását találja a mindenkori csatlakozódugasz típusal. Más országokban való felhasználás a csatlakozó dugasz típusából állapítható meg.

Németország / DE: F típus

Svájc / CH: J típus

Olaszország / IT: L típus

Franciaország / FR: E típus

Csehország / CZ: E típus

Anglia / GB: G típus

Dánia / DK: K típus

USA / US: B típus

Alkalmazható:

925885, 927325 – 927329, 928411 – 928413, 928421, 928441 – 928444, 928500 und 928510 sz.

Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

- **A modulok egyedi felszerelésekor figyelembe kell venni, hogy az energiaellátó sín felosztási egységeinek maximális darabszámát ne lépje túl.**
- **A 928470 sz. US110V/1 és US110V/2 méretű termékeket csak a következő modulokkal együtt szabad beépíteni: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V _LINK.**
- **Az első bekötést, valamint a csatlakozóaljzatok és a kapcsolók elemeinek a vezetékekhez való csatlakoztatását csak villamossági szakember végezheti.**

Műszaki leírás

Leírás	Biztonsági egykezes csatlakozó, gyorszáró csatlakozó NW 7,2; csatlakozó menet 3/8 col
Felosztó egység (E)	1E
Kivitel	16 bar-ig
Súly	0,2 kg
Magasság	137 mm
Szélesség	100 mm
Anyagvastagság	1,5 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Energia modul