

Kimeneti csatlakozó toldó, Pólusok száma: 5



Rendelési adatok

Rendelés száma	928491 5
GTIN	4062406117177
Árucikk kategória	91P

Leírás

Kivitel:

Ezzel a kimeneti csatlakozó toldóval további komponensek csatlakoztathatóak.

Leírás:

Ipari csatlakozó rendszer műszaki adatai (928490; 928491; 928492 sz.):

- Maximális csatlakoztatási érték 230 V / AC, 16 A vagy 400 V / AC, 16 A.
- Teljes terhelhetőség váltakozó áramnál: 3, 6 kW.
- Teljes terhelhetőség háromfázisú áramnál: 10,5 kW.
- Az előkészített kábelek vezeték keresztmetszete:
 - 3 × 1,5 mm² váltakozó áramnál (L, N, PE)
 - 5 × 1,5 mm² háromfázisú áramnál (L1, L2, L3, N, PE)
- Védettségi kategória 1
- Védettségi osztály IP 20.

Funkció:

IP20: Védett <12 mm Ø-jű idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen kívül víz ellen nem védett.

Figyelem:

Az első bekötést, valamint a csatlakozóaljzatok és a kapcsolók elemeinek a vezetékekhez való csatlakoztatását csak villamossági szakember végezheti!

Műszaki leírás

Névleges feszültség	400 V
---------------------	-------

Pólusok száma	5
Energiaellátás	Vezetékes
Bemenet csatlakozó típus	GST összeilleszthető rendszer
IP védettségi osztály	IP 20
Termék fajtája	Csatlakozó