

## Bemeneti csatlakozó toldó, Pólusok száma: 5



### Rendelési adatok

Rendelés száma	928490 5
GTIN	4062406117153
Árucikk kategória	91P

### Leírás

#### Kivitel:

Az adaptertoldó a 928492 sz. 5/1+3/6 méretű elosztóblokk áramellátásához szükséges. Ez képezi a 928491 sz. 5 méret ellendarabját.

#### Leírás:

#### Ipari csatlakozó rendszer műszaki adatai (928490; 928491; 928492 sz.):

- Maximális csatlakoztatási érték 230 V / AC, 16 A vagy 400 V / AC, 16 A.
- Teljes terhelhetőség váltakozó áramnál: 3, 6 kW.
- Teljes terhelhetőség háromfázisú áramnál: 10,5 kW.
- Az előkészített kábelek vezeték keresztmetszete:
  - 3 × 1,5 mm<sup>2</sup> váltakozó áramnál (L, N, PE)
  - 5 × 1,5 mm<sup>2</sup> háromfázisú áramnál (L1, L2, L3, N, PE)
- Védettségi kategória 1
- Védettségi osztály IP 20.

#### Funkció:

IP20: Védett <12 mm Ø-jű idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen kívül víz ellen nem védett.

#### Figyelem:

Az első bekötést, valamint a csatlakozóaljzatok és a kapcsolók elemeinek a vezetékekhez való csatlakoztatását csak villamossági szakember végezheti!

### Műszaki leírás

Pólusok száma	5
---------------	---

Névleges feszültség	400 V
Energiaellátás	Vezetékes
Bemenet csatlakozó típus	GST összeilleszthető rendszer
IP védettségi osztály	IP 20
Termék fajtája	Csatlakozó