

## Kimeneti csatlakozó toldó, Pólusok száma: 3



### Rendelési adatok

Rendelés száma	928491 3
GTIN	4062406117160
Árucikk kategória	91P

### Leírás

#### Kivitel:

Ezzel a kimeneti csatlakozó toldóval további komponensek csatlakoztathatóak.

#### Leírás:

**Ipari csatlakozó rendszer műszaki adatai (928490; 928491; 928492 sz.):**

- **Maximális csatlakoztatási érték 230 V / AC, 16 A vagy 400 V / AC, 16 A.**
- **Teljes terhelhetőség váltakozó áramnál: 3, 6 kW.**
- **Teljes terhelhetőség háromfázisú áramnál: 10,5 kW.**
- **Az előkészített kábelek vezeték keresztmetszete:**
  - 3 × 1,5 mm<sup>2</sup> váltakozó áramnál (L, N, PE)**
  - 5 × 1,5 mm<sup>2</sup> háromfázisú áramnál (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Védettségi kategória 1**
- **Védettségi osztály IP 20.**

#### Funkció:

IP20: Védett <12 mm Ø-jű idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen kívül víz ellen nem védett.

#### Figyelem:

Az első bekötést, valamint a csatlakozóaljzatok és a kapcsolók elemeinek a vezetékekhez való csatlakoztatását csak villamossági szakember végezheti!

### Műszaki leírás

Pólusok száma	3
---------------	---

Névleges feszültség	240 V
Energiaellátás	Vezetékes
IP védettségi osztály	IP 20
Bemenet csatlakozó típus	GST összeilleszthető rendszer
Termék fajtája	Csatlakozó