


Garant GRIDLINE

Oldalburkolat energiaellátó modulokkal, Magasság: 650mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	928500 650
GTIN	4062406117412
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Acéllemezből peremezett oldalborítás lábrészhez, \square 9×9 mm perforált fal, 37 mm-es osztásban Easyfix akasztók és tartók, valamint perforált falakhoz való tartozékok rögzítéséhez.

Acéllemezből, **moduláris felépítéssel**. Minden energiaellátó-elem **kábellel** és **csatlakozóval**. A modulok ill. fedelek tetszőlegesen módosíthatók / áthelyezhetők.

Kábel átvezetések a felső-, alsó- és homlokoldalon áram elvezetéséhez és több energiaellátó sín összekapcsolásához.

Előre telepített elektromos rész ipari csatlakozó rendszerrel (csak energiaellátó sínekre érvényes):

1 × 928492 sz. elosztóblokk 5-pólusú be-ki-vezetékkel és 5 csatlakozóval, 3-pólusú,
1 × 928490 sz. 5 méretű 5-pólusú csatlakozó az ellátóvezetékhez.

Leírás:**Ipari csatlakozó rendszer műszaki adatai (928490; 928491; 928492 sz.):**

- **Maximális csatlakoztatási érték 230 V / AC, 16 A vagy 400 V / AC, 16 A.**
- **Teljes terhelhetőség váltakozó áramnál: 3, 5 kW.**
- **Teljes terhelhetőség háromfázisú áramnál: 10,5 kW.**
- **Az előkészített kábelek vezeték keresztmetszete:**
 - 3 × 1,5 mm² váltakozó áramnál (L, N, PE)**
 - 5 × 1,5 mm² háromfázisú áramnál (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Védettségi kategória 1**

· Védettségi osztály IP 20.**Alkalmazható:**

Munkapadok magassága 950 mm, lábrészek magassága 900 mm és 750 mm.

Elhelyezés:

Csatlakozóaljzat 250 V, 928470 sz. DE250V/1 méret: 2

Üres modulok száma (1E / 2E / 3E): 1x / 0x / 0x

Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Hozzávaló további média modulokat a 928470 sz. alatt talál. A 928470 sz. _CEE400/5, _AIR/S, _STOP, _ON/OFF1, _ON/OFF2 és _RCD méretű modulok nem használhatóak az oldalborításban. Az első bekötést, valamint a csatlakozóaljzatok és a kapcsolók elemeinek a vezetékekhez való csatlakoztatását csak villamossági szakember végezheti.

Műszaki leírás

Szélesség	500 mm
Magasság	650 mm
Bemenet csatlakozó típus	GST összeilleszthető rendszer
Névleges feszültség	250 V
F típusú aljzatok száma	2
Csatlakozó aljzat, típus	F
Anyagvastagság	1 mm
Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Oldalburkolat

Tartozék

Energia és média modul Modultípus 0/1	928470 0/1
Energia és média modul Modultípus 0/2	928470 0/2