

Garant**LED-es lámpa, Típushoz: 1000****Rendelési adatok**

Rendelés száma	928600 1000
GTIN	4062406117443
Árucikk kategória	91P

Leírás**Kivitel:**

Lámpa teljesen világítótesttel és csatlakozókábellel együtt a 928470 ON/OFF sz. vagy 928460 ON/OFF sz. (ipari csatlakozó) kapcsolóra történő csatlakoztatáshoz. Karbantartásmentes, hosszú élettartamú LED-es technológia. A hatékony égő különösen homogén, vakítás- és villogásmentes, jó színfelismerés a kiegyensúlyozott színekép alkotóelemek következtében, valamint nagy kontúr- és kontrasztélesség. Színhőmérséklet / fény színe kb. 4.000 K. Ez a lámpa beépített LED égőkkel rendelkezik. A lámpában lévő égők nem cserélhetőek. LED lámpa ezüst acéllemez házzal és PMMA blendével.

Alkalmazható:

Tartókaros konzol 928055, 928056, 972086 és 972087 sz.

Szín:

Ezüst ház, RAL 9006-hoz hasonló.

Műszaki leírás

Mélység	120 mm
Vakítás és villogásmentes	igen
Világítótest mélysége	30 mm
Világítótest hossza	850 mm
Hossz	920 mm
Sorozat	Workstation
Fényáram	1890 lm
Teljesítményfelvétel	27 W

Súly	3 kg
Típushoz	1000 mm
LED-es technológia	igen
Színhőmérséklet	4000 K
Energiaellátás	Vezetékes
Be- / kikapcsoló	nem
Bemenet csatlakozó típus	GST összeilleszthető rendszer
Névleges feszültség	250 V
Anyagvastagság	1 mm
Termék fajtája	Felszerelhető lámpa