

Waldmann **TAMETO lámpa, Típushoz: 1500****Rendelési adatok**

Rendelés száma	928608 1500
GTIN	4013330060695
Árucikk kategória	93L

Leírás**Kivitel:**

Lámpa teljesen világítótesttel és csatlakozókábelrel együtt a 928470 ON/OFF sz. vagy 928460 ON/OFF sz. (ipari csatlakozó) kapcsolóra történő csatlakoztatáshoz. Karbantartásmentes, hosszú élettartamú LED-es technológia. A hatékony égő különösen homogén, vakítás- és villogásmentes, jó színfelismerés a kiegyensúlyozott színek alkotóelemeinek következtében, valamint nagy kontúr- és kontrasztélesség. Színhőmérséklet / fény színe kb. 4.000 K. Ez a lámpa beépített LED égőkkel rendelkezik. A lámpában lévő égők nem cserélhetők. LED-es lámpa szintelen eloxált alumínium és fekete műanyag házzal. Vakításmentes a PMMA kúp prizmas takarónak köszönhetően. A lámpa fokozatmentesen fényerő szabályozható és a zárt felépítésnek köszönhetően szennyeződésektől védett. Ipari csatlakozó rendszerekkel csatlakoztatható az egyszerű sorba kötés érdekében.

Funkció:

IP20: Védett $\varnothing < 12$ mm idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen kívül víz ellen nem védett.

Alkalmazható:

Tartókaros konzol 928055, 928056, 972086 és 972087 sz.

Műszaki leírás

Mélység	187 mm
Hossz	1420 mm
Fokozatmentesen fényerő szabályozható	igen
Világítótest mélysége	167 mm
Világítótest hossza	1190 mm
Színhőmérséklet	4000 K

Vakítás és villogásmentes	igen
Súly	4 kg
Teljesítményfelvétel	33 W
LED-es technológia	igen
Típushoz	1500 mm
Fényáram	3200 lm
Energiaellátás	Vezetékes
Névleges feszültség	250 V
Bemenet csatlakozó típus	GST összeilleszthető rendszer
IP védettségi osztály	IP 20
Be- / kikapcsoló	igen
Anyagvastagság	1 mm
Termék fajtája	Felszerelhető lámpa