

Garant**LED-es lámpa BE/KI kapcsolóval, Típushoz: 1000****Rendelési adatok**

Rendelés száma	928602 1000
GTIN	4062406117474
Árucikk kategória	91P

Leírás**Kivitel:**

Lámpa teljesen világítótesttel és csatlakozókábellel együtt a 928470 ON/OFF sz. vagy 928460 ON/OFF sz. (ipari csatlakozó) kapcsolóra történő csatlakoztatáshoz. Karbantartásmentes, hosszú élettartamú LED-es technológia. A hatékony égő különösen homogén, vakítás- és villogásmentes, jó színelismerés a kiegyensúlyozott színekép alkotóelemek következtében, valamint nagy kontúr- és kontrasztélesség. Színhőmérséklet / fény színe kb. 4.000 K. Ez a lámpa beépített LED égőkkel rendelkezik. A lámpában lévő égők nem cserélhetők. LED lámpa ezüst acéllemez házzal és PMMA blendével.

Alkalmazható:

Tartókaros konzol 928055, 928056, 972086 és 972087 sz.

Szín:

Ezüst ház, RAL 9006-hoz hasonló.

Műszaki leírás

Világítótest mélysége	30 mm
Fényáram	1890 lm
Súly	3 kg
Teljesítményfelvétel	27 W
Be- / kikapcsolók száma	1
Mélység	120 mm
LED-es technológia	igen

Vakítás és villogásmentes	igen
Hossz	920 mm
Típushoz	1000 mm
Világítótest hossza	850 mm
Színhőmérséklet	4000 K
Sorozat	Workstation
Energiaellátás	Vezetékes
Bemenet csatlakozó típus	GST összeilleszthető rendszer
Névleges feszültség	250 V
Be- / kikapcsoló	igen
Anyagvastagság	1 mm
Termék fajtája	Felszerelhető lámpa