



Turbómaró Z7 – közepes, keresztfogazással, HM, Típus: M1225



Rendelési adatok

Rendelés száma	540750 M1225
GTIN	4045197723710
Árucikk kategória	52D

Leírás

Kivitel:

Szár Ø 6 mm.

A **HOLEX** turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségűből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményfémből készül. **Hegyes végű kúp alak** (SKM).

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Műszaki leírás

Teljes hossz	70 mm
Fogazás rövid jelölése	Z7
Fogazás típusa	keresztfogazású
Fej Ø	12 mm
Fogazás finomsági foka	Közepes
Alak leírása	Hegyes kúp
Alak	M1225
Szár Ø	6 mm
Fejhossz	25 mm
Sorozat	Z7 fogazás

Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Uni	alkalmas		