

Waldmann **Rudazatos lámpa Taneo, Típus: 47****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 928655 47 |
| GTIN | 4013330055967 |
| Árucikk kategória | 93L |

Leírás**Kivitel:**

Hatékony, kiváló minőségű és karbantartásmentes LED technológia homogén, árnyék- és vakításmentes felület megvilágítással. Fóliás be/ki ill. fényerő szabályozó gombokkal (fokozatmentesen 10 %-ra, memória funkcióval). Ház szintelenül eloxált alumíniumból. Rugóval tehermentesített rudazat 3D csuklóval. Színhőmérséklet 4.000 K természetes fehér. A lámpa beépített LED égőkkel rendelkezik. A fényforrás (LED égő) a gyártó által cserélhető. A trafó (tápegység és kábel) az ügyfél által cserélhető. 36 világító diódával.

Tartalom:

Asztali szorító (szorítási tartomány 0 – 70 mm). 3,0m csatlakozó vezeték euro csatlakozóval.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Energiaellátás | Vezetékes |
| Lámpatest hossza | 577 mm |
| Lámpatest szélessége | 136 mm |
| 3D csuklós kar hatósugara | 180 fok |
| Égő | LED |
| Lámpatest magassága | 33 mm |
| Rögzítés módja | Asztali szorító |
| Fény színe | természetes fehér K |

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Csatlakozó kábel hossza | 3 m |
| Teljesítményfelvétel | 30 W |
| Világítás fényerő szabályozható | fokozatmentes |
| Égő, cserélhető | nem |
| Névleges feszültség | 250 V |
| Színhőmérséklet | 4000 K |
| Teljes magasság | 1070 mm |
| Bemenet csatlakozó típus | C |
| Be- / kikapcsoló | igen |
| Termék fajtája | Asztali lámpa / munkaállomás lámpa |