

Adapterkábel világításhoz, Kivitel: DK/2



Rendelési adatok

Rendelés száma	928640 DK/2
GTIN	4062406117580
Árucikk kategória	91P

Leírás

Kivitel:

3 pólusú, 2 m hosszú adapterkábel, ipari és földelt csatlakozó dugasszal. Dán kivitel.

Alkalmazható:

928600, 928602, 928608, 928620, 928630 sz.

Figyelem:

Az adapterkábel kizárólag a lámpa ellátásához használható.

Maximum 3,6 kW terhelésnek tehető ki.

Műszaki leírás

Kábelhossz	2 m
Leírás	Adapterkábel ipari csatlakozóval és földelt aljzattal
Névleges feszültség	250 V
Névleges áramerősség	16 A
Be- / kikapcsoló	nem
Bemenet csatlakozó típus	K
Áram típus	AC
Kimenet csatlakozó	GST összeilleszthető rendszer

Termék fajtája

Hálózati kábel