

Waldmann **Rudazatos lámpa Taneo, Típus: 31****Rendelési adatok**

Rendelés száma	928655 31
GTIN	4013330055943
Árucikk kategória	93L

**Leírás****Kivitel:**

Hatékony, kiváló minőségű és karbantartásmentes LED technológia homogén, árnyék- és vakításmentes felület megvilágítással. Fóliás be/ki ill. fényerő szabályozó gombokkal (fokozatmentesen 10 %-ra, memória funkcióval). Ház szintelenül eloxált alumíniumból. Rugóval tehermentesített rudazat 3D csuklóval. Színhőmérséklet 4.000 K természetes fehér. A lámpa beépített LED égőkkel rendelkezik. A fényforrás (LED égő) a gyártó által cserélhető. A trafó (tápegység és kábel) az ügyfél által cserélhető. 24 világító diódával.

**Tartalom:**

Asztali szorító (szorítási tartomány 0 – 70 mm). 3,0m csatlakozó vezeték euro csatlakozóval.

**Műszaki leírás**

Csatlakozó kábel hossza	3 m
Égő	LED
3D csuklós kar hatósugara	180 fok
Lámpatest hossza	398 mm
Rögzítés módja	Asztali szorító
Teljesítményfelvétel	23 W
Világítás fényerő szabályozható	fokozatmentes
Energiaellátás	Vezetékes

Lámpatest szélessége	136 mm
Fény színe	természetes fehér K
Lámpatest magassága	33 mm
Égő, cserélhető	nem
Névleges feszültség	250 V
Színhőmérséklet	4000 K
Teljes magasság	1070 mm
Be- / kikapcsoló	igen
Bemenet csatlakozó típus	C
Termék fajtája	Asztali lámpa / munkaállomás lámpa