


**Garant****Szegélylemez acéllemezből, Szélesség: 1500mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	928720 1500
GTIN	4062406117672
Árucikk kategória	91P

**Leírás****Kivitel:**

Acéllemezből 9x9 mm négyzög perforálással 37 mm-es osztásban akasztók és tartók rögzítéséhez. A felső peremben 8 darab 6 mm lyukkal pl. csavarhúzó elhelyezéséhez.

**Alkalmazható:**

Minden munkapad és munkalap a megfelelő hosszúságban.

**Szín:**

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

**Műszaki leírás**

Lyukak száma a felső peremezésben pl. csavarhúzó behelyezéséhez	8
Munkalap feletti magasság	210 mm
Anyag	Acéllemez
Mélység	120 mm
Szélesség	1500 mm
Festék	RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal
Magasság	248 mm
Lyukasztási Ø a felső peremezésben	6 mm
Anyagvastagság	1 mm

Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Szegélyléc