

Garant**Felső szekrény redőnnel, Szélesség: 1500mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	928710 1500
GTIN	4062406117641
Árucikk kategória	91P

Leírás**Kivitel:**

Acéllemez ház **kettős hátfallal** (porvédelem). Belső oldal négyszögletű 9×9 mm lyukakkal, 37 mm-es osztásban. Eloxált redőnyök 2 műanyag markolattal és hengerzáras lezáró elemmel.

Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal**.

Műszaki leírás

Hasznos szélesség	1450 mm
Mélység	250 mm
Magasság	962 mm
Szélesség	1500 mm
Hasznos mélység	140 mm
Hasznos magasság	845 mm
Anyagvastagság	1 mm
Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm
Hengerzár	Moduláris betét

Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Felső szekrény

Tartozék

Tolóretesz GridLine-hoz Típus KO13	914226 KO13
------------------------------------	-------------