

Garant**Felső szekrény, Típushoz: 1000****Rendelési adatok**

Rendelés száma	928700 1000
GTIN	4062406117610
Árucikk kategória	91P

Leírás**Kivitel:**

Acéllemez ház **dupla hátfallal** (porvédelem). Belső oldal \square 9x9 mm-es perforálással 37 mm-es osztásban. Az ajtó nyitáskor vízszintesen előre billen. A 928010 sz. tartóoszlopok közé szerelhető.

Felhasználás:

Fali felszereléshez is alkalmas.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke,
ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Műszaki leírás

Típushoz	1000
Hasznos szélesség	880 mm
Szélesség	920 mm
Hasznos mélység	150 mm
Teherbírás	140 kg
Súly	32 kg
Mélység	250 mm
Hasznos magasság	410 mm
Magasság	481 mm

Anyagvastagság	1 mm
Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Felső szekrény

Tartozék

Gáztöltésű rugó Méret 1000	938016 1000
----------------------------	-------------