

HOLEX**Munkapad 4 fiókkal és 1 szárnyas ajtóval, Munkalap hossz: 1500mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	929510 1500
GTIN	4062406117771
Árucikk kategória	92W

Leírás**Kivitel:**

- **40 mm vastag munkalap, nem vetemedő bükk-multiplexből, szintelen UV lakkozással.**
- **Váz - hegesztett acéllemez.**
- **Acéllemez fiókok könnyen futó Delrin görgőkkel.**
- **Acéllemez ajtók műanyag betétekkel, 180°-os nyitásszöggel és önbehúzó ajtózsanérokkel.**
- **Központi hengerzár 2 kulccsal.**

Elhelyezés:

Fiók előlap magassága (balra): 180; 180; 180

Fiók előlap magasság (jobbra) mm: 180

Ajtó magassága (jobbra): 360

Opcionális tartozék:

A hozzávaló polclapokat lásd a 929581 cikkszámnál.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal, horganyzott polclapok és tárolópolcok.**

Figyelem:

További lehetséges előlapok: RAL 7035 világosszürke, RAL 5005 élénkkék. Egyedi színben nem szállítható.

Műszaki leírás

Súly	92 kg
------	-------

Munkalap anyaga	Bükk-multiplex
Fiókok száma	4
Fiók hasznos szélessége	490 mm
Ajtó magassága (jobbra)	360 mm
Alapszekrény mélysége	630 mm
Munkapad központilag zárható	igen
Fiók hasznos mélysége	520 mm
Munkalap mélysége	700 mm
Munkalap vastagsága	40 mm
Alapszekrény szélessége	1200 mm
Munkalap hossza	1500 mm
Munkalap felülete	színtelen lakkozás
Magasság	850 mm
Sormunkapad	nem – túl nagy a lap túlnyúlása
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	700 kg
Anyagvastagság	1,5 mm
Munkapad magassága	850 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	100 kg
Lapvastagság	40 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	90 %
Ajtónyitás szöge	180 fok
Magasságkiegyenlítés	20 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Termék fajtája	Munkapad

Tartozék

Zárpersely 225-010-9 betét nélkül

914202