

HOLEX**Munkapad 2 fiókkal és 2 szárnyas ajtóval, Munkalap hossz: 1500mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	929500 1500
GTIN	4062406117764
Árucikk kategória	92W

Leírás**Kivitel:**

- **40 mm vastag munkalap, nem vetemedő bükk-multiplexből, színtelen UV lakkozással.**
- **Váz - hegesztett acéllemez.**
- **Acéllemez fiókok könnyen futó Delrin görgőkkel.**
- **Acéllemez ajtók műanyag betétekkel, 180°-os nyitásszöggel és önbehúzó ajtózsanérokkel.**
- **Központi hengerzár 2 kulccsal.**

Elhelyezés:

Fiók előlap magassága (balra) mm: 180

Fiók előlap magasság (jobbra) mm: 180

Ajtó magassága (balra) mm: 360

Ajtómagasság (jobbra) mm: 360

Opcionális tartozék:

A hozzávaló polclapokat lásd a 929581 cikkszámnál.

Szín:Ház RAL 7035 világosszürke, előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal, horganyzott polclapok és tárolópolcok.****Figyelem:**

További lehetséges előlapok: RAL 7035 világosszürke, RAL 5005 élénkkék. Egyedi színben nem szállítható.

Műszaki leírás

Sormunkapad	nem – túl nagy a lap túllógása
Fiókok száma	2
Alapszekrény szélessége	1200 mm
Fiók hasznos szélessége	490 mm
Alapszekrény mélysége	630 mm
Magasság	850 mm
Ajtó magassága (balra)	360 mm
Munkalap mélysége	700 mm
Munkalap felülete	színtelen lakkozás
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	700 kg
Ajtó magassága (jobbra)	360 mm
Munkalap vastagsága	40 mm
Munkalap anyaga	bükk-multiplex
Munkapad központilag zárható	igen
Fiók hasznos mélysége	520 mm
Munkalap hossza	1500 mm
Súly	81 kg
Anyagvastagság	1,5 mm
Munkapad magassága	850 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	100 kg
Lapvastagság	40 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	90 %
Ajtónyitás szöge	180 fok
Magasságkiegyenlítés	20 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Termék fajtája	Munkapad

Tartozék

Zárpersely 225-010-9 betét nélkül

914202