

HOLEX**Munkapad 1 fiókkal és 2 szárnyas ajtóval, Munkalap hossz: 1500mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 929520 1500 |
| GTIN | 4062406117788 |
| Árucikk kategória | 92W |

Leírás**Kivitel:**

- **40 mm vastag munkalap, nem vetemedő bükk-multiplexből, szintelen UV lakkozással.**
- **Váz - hegesztett acéllemez.**
- **Acéllemez fiókok könnyen futó Delrin görgőkkel.**
- **Acéllemez ajtók műanyag betétekkel, 180°-os nyitásszöggel és önbehúzó ajtózsanérokkel.**
- **Központi hengerzár 2 kulccsal.**

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság (jobbra) mm: 180

Ajtó magassága (balra) mm: 540

Ajtómagasság (jobbra) mm: 360

Opcionális tartozék:

A hozzávaló polclapokat lásd a 929581 cikkszámnál.

Szín:Ház RAL 7035 világosszürke, előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal, horganyzott polclapok és tárolópolcok.****Figyelem:**

További lehetséges előlapok: RAL 7035 világosszürke, RAL 5005 élénkkék. Egyedi színben nem szállítható.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------|---------|
| Munkalap hossza | 1500 mm |
|-----------------|---------|

| | |
|---|--------------------------------|
| Sormunkapad | nem – túl nagy a lap túllógása |
| Fiók hasznos mélysége | 520 mm |
| Fiók hasznos szélessége | 490 mm |
| Alapszekrény szélessége | 1200 mm |
| Munkalap mélysége | 700 mm |
| Fiókok száma | 1 |
| Munkalap anyaga | Bükk-multiplex |
| Munkalap vastagsága | 40 mm |
| Súly | 76 kg |
| Ajtó magassága (balra) | 540 mm |
| Alapszekrény mélysége | 630 mm |
| Ajtó magassága (jobbra) | 360 mm |
| Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán) | 700 kg |
| Munkapad központilag zárható | igen |
| Munkalap felülete | színtelen lakkozás |
| Magasság | 850 mm |
| Anyagvastagság | 1,5 mm |
| Munkapad magassága | 850 mm |
| Fiók / kihúzható polc teherbírása | 100 kg |
| Lapvastagság | 40 mm |
| Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 90 % |
| Ajtónyitás szöge | 180 fok |
| Magasságkiegyenlítés | 20 mm |
| Hengerzár | Moduláris betét |
| Szín kiválasztása | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 |
| Termék fajtája | Munkapad |

Tartozék

Zárpersely 225-010-9 betét nélkül

914202