



Turbómaró készlet 5 darabos, INOX fogazás – durva, HM, Turbómarók száma: 5



Rendelési adatok

Rendelés száma	547110 5
GTIN	4007220068816
Árucikk kategória	55F

Leírás

Kivitel:

Az innovatív foggeometria nagyon nagy forgácsolási teljesítményt tesz lehetővé ezzel egyidejű **nyugodt járás és jó megvezethetőség mellett**. Kitűnő forgácsképződés és felület, csekély hőhatás az anyagra (nincsenek futtatási színek). Szár Ø 6 mm.

Válogatott turbómarókat tartalmazó készlet a leggyakoribb alakokban és méretekben. Szár Ø 6 mm.

Felhasználás:

Auszténites, rozsdamentes és saválló acélok, lágú titánötvözetek, ill. színes- és könnyűfémek megmunkálásához optimalizálva.

Tartalom:

1–1 db 547200 sz. A1225; C1225; D1210; G1225; F1225 méret.

Műszaki leírás

Fogazás rövid jelölése	INOX
Fogazás finomsági foka	durva
Szerszámanyag	HM

Szár Ø	6 mm
Turbómarók száma	5
Termék fajtája	Turbómaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		

Tartozék

TurbómaróINOX fogazás – durva Típus A1225	547200 A1225
TurbómaróINOX fogazás – durva Típus C1225	547200 C1225
TurbómaróINOX fogazás – durva Típus G1225	547200 G1225
TurbómaróINOX fogazás – durva Típus F1225	547200 F1225
TurbómaróINOX fogazás – durva Típus D1210	547200 D1210