

HOLEX**Turbómaró Z7 – közepes, keresztfogazással, HM, Típus: L1630****Rendelési adatok**

Rendelés száma	540750 L1630
GTIN	4045197723734
Árucikk kategória	52D

Leírás**Kivitel:**

Szár Ø 6 mm.

A **HOLEX** turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségéből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményféméből készül.

Gömbvégű kúp alak (KEL).

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élettöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.

Műszaki leírás

Fogazás rövid jelölése	Z7
Teljes hossz	78 mm
Alak	L1630
Fej Ø	16 mm
Alak leírása	Gömbölyű végű kúp
Fogazás típusa	keresztfogazású
Fogazás finomsági foka	Közepes
Szár Ø	6 mm
Fejhossz	33,3 mm
Sorozat	Z7 fogazás

Szerszámananyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Uni	alkalmas		