

Garant GRIDLINE

Vario munkapad 2 db 16G házzal, magasság 950 mm, bambusz munkalap, 12x20G, Munkalap hossza: 1500/6+5mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	922171 1500/6+5
GTIN	4062406118174
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. A 16G fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből és 75 kg teherbírással.

Elhelyezés:

Fiók előlap magassága (balra) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Fiók előlap magasság (jobbra) mm: 75, 75, 150, 200, 300

Tartalom:

2 x ház fiókokkal, munkalappal.

Szín:

Ház, lábész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

Szállítási költségtaókarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Munkalap mélysége	750 mm
Fiókház hasznos magassága	800 mm
Munkalap hossza	1500 mm
Munkalap vastagsága	50 mm

Fiók hasznos szélessége	300 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	12
Fiókház magassága	900 mm
Magasság	950 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Súly	177 kg
Fiókház szélessége	400 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Sorozat	vario
Fiókok hasznos területe G-ben	12×20
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	1000 kg
Fiókház mélysége	650 mm
Fiókok száma	11
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	950 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	12×20G
Termék fajtája	Munkapad

Tartozék

fiók Fiók előlap magasság 150 mm	927500 150
----------------------------------	------------

fiók Fiók előlap magasság 100 mm	927500 100
fiók Fiók előlap magasság 250 mm	927500 250
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
fiók Fiók előlap magasság 200 mm	927500 200
fiók Fiók előlap magasság 300 mm	927500 300
fiók Fiók előlap magasság 125 mm	927500 125
fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927500 75
16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 900/5	927300 900/5
Munkalap vastagsága 50 mm keresztirányban ragasztott bambuszból Munkalap hossza 1500 mm	926001 1500
16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 900/6	927300 900/6