

Garant GRIDLINE

Vario munkapad 2 db 16G házzal, magasság 850 mm, bükk-multiplex munkalap, 12×20G, Munkalap hossza: 1500/6+4mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	922164 1500/6+4
GTIN	4062406118136
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. A 16G fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből és 75 kg teherbírással.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság (jobbra) mm: 75, 125, 200, 300

Fiók előlap magassága (balra) mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

Tartalom:

2 × ház fiókokkal, munkalappal.

Szín:

Ház, lábész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Fiókház magassága	800 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	12×20
Munkalap hossza	1500 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20

Fiók hasznos szélessége G-ben	12
Magasság	850 mm
Fiók hasznos szélessége	300 mm
Munkalap vastagsága	50 mm
Fiókház hasznos magassága	700 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Fiókház mélysége	650 mm
Munkalap mélysége	750 mm
Fiókház szélessége	400 mm
Fiókok száma	10
Súly	164 kg
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	1000 kg
Sorozat	vario
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	850 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	12x20G
Termék fajtája	Munkapad

Tartozék

fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927500 75
---------------------------------	-----------

fiók Fiók előlap magasság 200 mm	927500 200
fiók Fiók előlap magasság 100 mm	927500 100
fiók Fiók előlap magasság 150 mm	927500 150
fiók Fiók előlap magasság 125 mm	927500 125
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
fiók Fiók előlap magasság 300 mm	927500 300
Munkalap vastagsága 50 mmBükk-multiplexből Munkalap hossza 1500 mm	926081 1500
16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 800/4	927300 800/4
16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 800/6	927300 800/6