

Garant GRIDLINE

Vario munkapad 2 db 16G házzal, magasság 850 mm, bambusz munkalap, 12x20G, Munkalap hossza: 1500/6+4mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	922161 1500/6+4
GTIN	4062406118129
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. A 16G fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből és 75 kg teherbírással.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság (jobbra) mm: 75, 125, 200, 300

Fiók előlap magassága (balra) mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

Tartalom:

2 x ház fiókokkal, munkalappal.

Szín:

Ház, lábész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Fiókok száma	10
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	1000 kg
Munkalap hossza	1500 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	12

Munkalap mélysége	750 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Munkalap vastagsága	50 mm
Sorozat	vario
Fiókház szélessége	400 mm
Fiókház hasznos magassága	700 mm
Fiókház magassága	800 mm
Magasság	850 mm
Fiókház mélysége	650 mm
Súly	164 kg
Fiók hasznos szélessége	300 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiókok hasznos területe G-ben	12×20
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	850 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	12×20G
Termék fajtája	Munkapad

Tartozék

fiók Fiók előlap magasság 125 mm	927500 125
fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927500 75

fiók Fiók előlap magasság 100 mm	927500 100
fiók Fiók előlap magasság 200 mm	927500 200
fiók Fiók előlap magasság 300 mm	927500 300
fiók Fiók előlap magasság 150 mm	927500 150
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 800/4	927300 800/4
16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 800/6	927300 800/6
Munkalap vastagsága 50 mm keresztirányban ragasztott bambuszból Munkalap hossza 1500 mm	926001 1500