

Garant GRIDLINE

**Vario munkapad 2 db 16G házzal, magasság 850 mm, bükk-multiplex munkalap, 12×20G, Munkalap hossza: 1500/6+7mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	922164 1500/6+7
GTIN	4062406118143
Árucikk kategória	9GG

**Leírás****Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. A 16G fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből és 75 kg teherbírással.

**Elhelyezés:**

Fiók előlap magassága (balra) mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

Fiók előlap magasság (jobbra) mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

**Tartalom:**

2 × ház fiókokkal, munkalappal.

**Szín:**

Ház, lábész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

**Figyelem:**

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

**Műszaki leírás**

Fiókház mélysége	650 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiókház magassága	800 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	12

Fiók hasznos szélessége	300 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	12×20
Fiókok száma	13
Fiókház hasznos magassága	700 mm
Munkalap mélysége	750 mm
Súly	183 kg
Munkalap hossza	1500 mm
Fiókház szélessége	400 mm
Sorozat	vario
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Munkalap vastagsága	50 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	1000 kg
Magasság	850 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	850 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	12×20G
Termék fajtája	Munkapad

## Tartozék

fiók Fiók előlap magasság 100 mm	927500 100
----------------------------------	------------

Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927500 75
fiók Fiók előlap magasság 150 mm	927500 150
fiók Fiók előlap magasság 200 mm	927500 200
16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 800/6	927300 800/6
16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 800/7	927300 800/7
Munkalap vastagsága 50 mmBükk-multiplexből Munkalap hossza 1500 mm	926081 1500