

Garant GRIDLINE

Vario munkapad 2 db 16G házzal, magasság 850 mm, sötét Eluplan munkalap, 12×20G, Munkalap hossza: 1500/6+7mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	922167 1500/6+7
GTIN	4062406118167
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. A 16G fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből és 75 kg teherbírással.

Elhelyezés:

Fiók előlap magassága (balra) mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

Fiók előlap magasság (jobbra) mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

Tartalom:

2 × ház fiókokkal, munkalappal.

Szín:

Ház, lábrész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Munkalap vastagsága	50 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiókház hasznos magassága	700 mm

Magasság	850 mm
Fiókház magassága	800 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	1000 kg
Fiókok száma	13
Fiókház mélysége	650 mm
Fiókház szélessége	400 mm
Fiók hasznos szélessége	300 mm
Munkalap hossza	1500 mm
Munkalap mélysége	750 mm
Sorozat	vario
Fiókok hasznos területe G-ben	12×20
Súly	183 kg
Fiók hasznos szélessége G-ben	12
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	850 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	12×20G
Termék fajtája	Munkapad

Tartozék

fiók Fiók előlap magasság 200 mm	927500 200
----------------------------------	------------

fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927500 75
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
fiók Fiók előlap magasság 150 mm	927500 150
fiók Fiók előlap magasság 100 mm	927500 100
16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 800/7	927300 800/7
16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 800/6	927300 800/6
MunkalapSötétszürke műanyag bevonattal (Eluplan) Munkalap hossza 1500 mm	926241 1500