

Garant GRIDLINE

Vario munkapad 2 db 16G házzal, magasság 950 mm, bükk-multiplex munkalap, 12×20G, Munkalap hossza: 1500/6+5mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	922174 1500/6+5
GTIN	4062406118198
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. A 16G fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből és 75 kg teherbírással.

Elhelyezés:

Fiók előlap magassága (balra) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Fiók előlap magasság (jobbra) mm: 75, 75, 150, 200, 300

Tartalom:

2 × ház fiókokkal, munkalappal.

Szín:

Ház, lábész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Fiókház mélysége	650 mm
Fiók hasznos szélessége	300 mm
Magasság	950 mm
Súly	177 kg

Munkalap vastagsága	50 mm
Fiókház magassága	900 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	12
Munkalap hossza	1500 mm
Munkalap mélysége	750 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiókok száma	11
Fiókok hasznos területe G-ben	12×20
Sorozat	vario
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Fiókház szélessége	400 mm
Fiókház hasznos magassága	800 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	1000 kg
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	950 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	12×20G
Termék fajtája	Munkapad

Tartozék

Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21

914227 KO21

fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927500 75
fiók Fiók előlap magasság 125 mm	927500 125
fiók Fiók előlap magasság 250 mm	927500 250
fiók Fiók előlap magasság 300 mm	927500 300
fiók Fiók előlap magasság 100 mm	927500 100
fiók Fiók előlap magasság 200 mm	927500 200
fiók Fiók előlap magasság 150 mm	927500 150
16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 900/5	927300 900/5
Munkalap vastagsága 50 mmBükk-multiplexből Munkalap hossza 1500 mm	926081 1500
16G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 900/6	927300 900/6