

Garant GRIDLINE

**Vario munkapad, gurítható, magasság 850 mm, sötét Eluplan munkalap, 20×20G, Munkalap hossz mm / fiókok száma: 1000/1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	923507 1000/1
GTIN	4062406118259
Árucikk kategória	9GG

**Leírás****Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből rakodópolcokkal, mélység 300 mm. 2-2 golyóscsapágyazott fix és kormányozható kerékkal, Ø 125 mm, nyom nélküli poliuretán futófelülettel, minimális gördülési ellenállással, alacsony gördülési zajszinttel és szárfeltekeredés védelemmel.

Kormányozható kerekek rögzítőfékkel és forgó pánttal. A 24G fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből és 75 kg teherbírással. Az **egykezes fiókkioldás** megakadályozza a fiókok kinyílását szállítás közben.

**Elhelyezés:**

Fiók előlap magasság mm: 125

**Tartalom:**

2 × lábész kerekekkel, ház fiókkal, rakodópolc, munkalap.

**Szín:**

Ház, lábész és fiókház RAL 7035 világosszürke, előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**. **A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

**Műszaki leírás**

Fiókok száma	1
Fix kerék Ø	125 mm

ComfortClose	nem
Súly	57,1 kg
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Süllyeszthető	nem
Magasság	850 mm
Kormányozható kerék Ø	125 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Fiókház magassága	200 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Fiókház mélysége	650 mm
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkal	2
Fiókház szélessége	600 mm
Futómű maximális teherbírása	250 kg
Ütköző	nem
Munkalap mélysége	750 mm
Sorozat	vario
Sorozat	vario
Munkalap hossza	1000 mm
Nyommentes futófelület	igen
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Munkalap vastagsága	50 mm
Tolófogantyú	nem
Munkalap anyaga	Eluplan sötét
Fiókház hasznos magassága	125 mm
Kerék anyaga	Poliuretán
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Egyenkénti fiókkioldás	Egykezes
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet

Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	850 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	250 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Mobil munkapad

## Tartozék

Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Hátfal / rakodópolcgyrészes Laphossz 700 mm	927140 700
Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap magasság 125 mm	927805 125