

Garant GRIDLINE

Vario munkapad, gurítható, magasság 850 mm, bükk-multiplex munkalap, 20×20G, Munkalap hossz mm / fiókok száma: 1000/1**Rendelési adatok**

Rendelés száma	923504 1000/1
GTIN	4062406118242
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből rakodópolcokkal, mélység 300 mm. 2-2 golyóscsapágyazott fix és kormányozható kerékkal, Ø 125 mm, nyom nélküli poliuretán futófelülettel, minimális gördülési ellenállással, alacsony gördülési zajszinttel és szárfeltekeredés védelemmel.

Kormányozható kerekek rögzítőfékkel és forgó pánttal. A 24G fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből és 75 kg teherbírással. Az **egykezes fiókkioldás** megakadályozza a fiókok kinyílását szállítás közben.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság mm: 125

Tartalom:

2 × lábész kerekkel, ház fiókkal, rakodópolc, munkalap.

Szín:

Ház, lábész és fiókház RAL 7035 világosszürke, előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**. **A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Műszaki leírás

Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiók hasznos mélysége	500 mm

Magasság	850 mm
Tolófogantyú	nem
Kormányozható kerék Ø	125 mm
Munkalap mélysége	750 mm
Súly	67,1 kg
Fiókház hasznos magassága	125 mm
Fiókház szélessége	600 mm
Fiókház magassága	200 mm
Nyommentes futófelület	igen
Sorozat	vario
Sorozat	vario
Munkalap hossza	1000 mm
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Fix kerék Ø	125 mm
Fiókház mélysége	650 mm
Munkalap vastagsága	50 mm
Futómű maximális teherbírása	250 kg
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Kerék anyaga	Poliuretán
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Munkalap felülete	színtelen lakkozás
Munkalap anyaga	bükk-multiplex
Ütköző	nem
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
ComfortClose	nem
Süllyeszthető	nem
Fiókok száma	1
Egyenkénti fiókkioldás	Egykezes

Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	850 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	250 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Mobil munkapad

Tartozék

Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap magasság 125 mm	927805 125
Hátfal / rakodópolcgyrészes Laphossz 700 mm	927140 700