

Garant GRIDLINE

**Vario munkapad, gurítható, magasság 950 mm, bambusz munkalap, 20×20G,
Munkalap hossz mm / fiókok száma: 1000/1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	923511 1000/1
GTIN	4062406118266
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből rakodópolcokkal, mélység 300 mm. 2-2 golyóscsapágyazott fix és kormányozható kerékkel, Ø 125 mm, nyom nélküli poliuretán futófelülettel, minimális gördülési ellenállással, alacsony gördülési zajszinttel és szálfeltekeredés védelemmel. Kormányozható kerekek rögzítőfékkel és forgó pánttal. A 24G fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből és 75 kg teherbírással. Az **egykezes fiókkioldás** megakadályozza a fiókok kinyílását szállítás közben.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság mm: 125

Tartalom:

2 × lábrész kerekekkel, ház fiókkal, rakodópolc, munkalap.

Szín:

Ház, lábrész és fiókház RAL 7035 világosszürke, előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**. **A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Műszaki leírás

Fiók hasznos szélessége G-ben	20
-------------------------------	----

Kormányozható kerék Ø	125 mm
Fiókház szélessége	600 mm
Fiókok száma	1
Ütköző	nem
Fiókház magassága	200 mm
Kerék anyaga	Poliuretán
Munkalap anyaga	Bambusz
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Sorozat	vario
Sorozat	vario
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Fix kerék Ø	125 mm
Magasság	950 mm
Tolófogantyú	nem
Nyommentes futófelület	igen
ComfortClose	nem
Munkalap mélysége	750 mm
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Munkalap hossza	1000 mm
Súly	63,3 kg
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Fiókház hasznos magassága	125 mm
Munkalap vastagsága	50 mm
Süllyeszthető	nem
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Futómű maximális teherbírása	250 kg
Fiókház mélysége	650 mm
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Egyenkénti fiókkioldás	Egykezes

Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	950 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	250 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Mobil munkapad

Tartozék

Hátfal / rakodópolcgyrészes Laphossz 700 mm	927140 700
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap magasság 125 mm	927805 125