

Garant GRIDLINE

Vario munkapad, gurítható, magasság 850 mm, sötét Eluplan munkalap, 20×20G, Munkalap hossz mm / fiókok száma: 1000**Rendelési adatok**

Rendelés száma	923507 1000
GTIN	4062406118310
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből rakodópolcokkal, mélység 300 mm. 2-2 golyóscsapágyazott fix és kormányozható kerékkel, Ø 125 mm, nyom nélküli poliuretán futófelülettel, minimális gördülési ellenállással, alacsony gördülési zajszinttel és szálfeltekeredés védelemmel. Kormányozható kerekek rögzítőfékkel és forgó pánttal.

Tartalom:

2 × lábész kerekkel, 2 × pár sarokmerevítő, rakodópolc, munkalap.

Szín:

Ház, lábész és fiókház RAL 7035 világosszürke, előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**
A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.

Műszaki leírás

Tolófogantyú	nem
Munkalap vastagsága	50 mm
Munkalap mélysége	750 mm
Súly	40,3 kg

Sorozat	vario
Sorozat	vario
Munkalap anyaga	Eluplan sötét
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Kormányozható kerék Ø	125 mm
Magasság	850 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Ütköző	nem
ComfortClose	nem
Fix kerék Ø	125 mm
Nyommentes futófelület	igen
Fiókok száma	0
Kerék anyaga	Poliuretán
Futómű maximális teherbírása	250 kg
Munkalap hossza	1000 mm
Süllyeszthető	nem
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	850 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	250 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20x20G
Termék fajtája	Mobil munkapad

Tartozék

Hátfal / rakodópolcegyrészes Laphossz 700 mm

927140 700