

Garant GRIDLINE

Vario munkapad, gurítható, magasság 950 mm, bükk-multiplex munkalap, 20×20G, Munkalap hossz mm / fiókok száma: 1000**Rendelési adatok**

Rendelés száma	923514 1000
GTIN	4062406118334
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből rakodópolcokkal, mélység 300 mm. 2-2 golyóscsapágyazott fix és kormányozható kerékekkel, Ø 125 mm, nyom nélküli poliuretán futófelülettel, minimális gördülési ellenállással, alacsony gördülési zajszinttel és szálfeltekeredés védelemmel. Kormányozható kerekek rögzítőfékkel és forgó pánttal.

Tartalom:

2 × lábrész kerekekkel, 2 × pár sarokmerevítő, rakodópolc, munkalap.

Szín:

Ház, lábrész és fiókház RAL 7035 világosszürke, előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**
A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.

Műszaki leírás

Sorozat	vario
Sorozat	vario
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Munkalap anyaga	bükk-multiplex

Nyommentes futófelület	igen
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Fiókok száma	0
Kerék anyaga	Poliuretán
Ütköző	nem
Magasság	950 mm
ComfortClose	nem
Munkalap mélysége	750 mm
Kormányozható kerék Ø	125 mm
Súly	51,5 kg
Süllyeszthető	nem
Tolófogantyú	nem
Futómű maximális teherbírása	250 kg
Munkalap vastagsága	50 mm
Munkalap felülete	színtelen lakkozás
Munkalap hossza	1000 mm
Fix kerék Ø	125 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	950 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	250 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20x20G
Termék fajtája	Mobil munkapad

Tartozék

Hátfal / rakodópolcegyrészes Laphossz 700 mm

927140 700