

Garant GRIDLINE

Vario munkapad, gurítható, magasság 950 mm, bükk-multiplex munkalap, 20×20G, Munkalap hossz mm / fiókok száma: 1000/1**Rendelési adatok**

Rendelés száma	923514 1000/1
GTIN	4062406118273
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből rakodópolcokkal, mélység 300 mm. 2-2 golyóscsapágyazott fix és kormányozható kerékkal, Ø 125 mm, nyom nélküli poliuretán futófelülettel, minimális gördülési ellenállással, alacsony gördülési zajszinttel és szálfeltekeredés védelemmel. Kormányozható kerekek rögzítőfékkel és forgó pánttal. A 24G fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből és 75 kg teherbírással. Az **egykezes fiókkioldás** megakadályozza a fiókok kinyílását szállítás közben.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság mm: 125

Tartalom:

2 × lábész kerekkel, ház fiókkal, rakodópolc, munkalap.

Szín:

Ház, lábész és fiókház RAL 7035 világosszürke, előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**. **A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Műszaki leírás

Nyommentes futófelület	igen
------------------------	------

Sorozat	vario
Sorozat	vario
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Kerék anyaga	Poliuretán
Kormányozható kerék Ø	125 mm
Munkalap anyaga	bükk-multiplex
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Fiókház szélessége	600 mm
Ütköző	nem
Futómű maximális teherbírása	250 kg
Fiókház magassága	200 mm
Fiókok száma	1
Súly	68,3 kg
Munkalap hossza	1000 mm
Munkalap vastagsága	50 mm
Tolófogantyú	nem
Fiókház hasznos magassága	125 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Süllyeszthető	nem
Fiókház mélysége	650 mm
Munkalap felülete	színtelen lakkozás
ComfortClose	nem
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Fix kerék Ø	125 mm
Magasság	950 mm
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkal	2
Munkalap mélysége	750 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm

Egyenkénti fiókkioldás	Egykezes
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	950 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	250 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20x20G
Termék fajtája	Mobil munkapad

Tartozék

Hátfal / rakodópolcegyrészes Laphossz 700 mm	927140 700
Fiókok egykezes egyenkénti kioldással Fiók előlap magasság 125 mm	927805 125
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21