

Garant GRIDLINE

**Vario munkapad 24G házzal, magasság 850 mm, bambusz munkalap, 20×20G, Munkalap hossza: 2000/2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	922581 2000/2
GTIN	4062406214548
Árucikk kategória	9GG

**Leírás****Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. 50 mm széles lábrészek keresztmerezítővel. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. A merevítéshez 1 pár sarokmerezítővel. A 24G fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekben és 75 kg teherbírással.

**Elhelyezés:**

Fiók előlap magasság mm: 75, 150

**Tartalom:**

2 × lábrész, 1 × pár sarokmerezítő, ház fiókokkal, munkalap.

**Opcionális tartozék:**

Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoporthoz.

**Szín:**

Ház, lábrész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

**Figyelem:**

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

**Műszaki leírás**

Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	400 kg
Fiók hasznos mélysége G-ben	20

Munkalap hossza	2000 mm
Fiókház szélessége	600 mm
Munkalap mélysége	750 mm
Munkalap vastagsága	50 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Fiókház magassága	300 mm
Fiókház mélysége	650 mm
Fiókház hasznos magassága	225 mm
Magasság	850 mm
Fiókok száma	2
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Sorozat	vario
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Súly	126 kg
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	850 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Munkapad

## Tartozék

Reszelő készlet Szerszámok száma 6	952253 6
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 150/5	950320 150/5
easyPick kisalkatrész tartó készlet Fiók előlap magasság / típus 75/3	950300 75/3
Védőbetét fiókokhoz Méretek G-ben 20X20	951830 20X20
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 150/4	950320 150/4
Comfort Close fiókbehúzás csillapító rendszer Fiók teherbírása 75 kg	950180 75
Csavarhúzó készlet Szerszámok száma 10	953521 10
Lágy PVC védőlap, átlátszó Szélesség 2000 mm	951951 2000
Fiók Fiók előlap magasság 150 mm	927800 150
Fogó készlet Szerszámok száma 5	954305 5
easyPick kisalkatrész tartó készlet Fiók előlap magasság / típus 75/2	950300 75/2
easyPick kisalkatrész tartó készlet Fiók előlap magasság / típus 75/1	950300 75/1
Tisztító- és ápoló olaj készlet Típus 1	926403 1
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 75/1	950320 75/1
Csúszásgátló betét készlet fiókokhoz,5 darabos Méretek G-ben 20X20	951885 20X20
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 75/2	950320 75/2
Bordázott gumi betét fiókokhoz Méretek G-ben 20X20	951910 20X20
Fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927800 75
Elválasztó lap / válaszfal készlet Fiók előlap magasság / típus 75/3	950320 75/3
Sarokmervítő Típus 1	927122 1
Lábrész Magasság 800 mm	927000 800
	926001 2000

Munkalap vastagsága 50 mm keresztirányban ragasztott bambuszból Munkalap hossza 2000 mm

24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 300/2

927600 300/2