

Garant GRIDLINE

**Vario munkapad 24G házzal, magasság 950 mm, sötét Eluplan munkalap, 20x20G, Munkalap hossza: 2000/2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	922597 2000/2
GTIN	4062406214692
Árucikk kategória	9GG

**Leírás****Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. 50 mm széles lábrészek keresztmerezítővel. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. A merevítéshez 1 pár sarokmerezítővel. A 24G fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méreteken és 75 kg teherbírással.

**Elhelyezés:**

Fiók előlap magasság mm: 75, 150

**Tartalom:**

2 x lábrész, 1 x pár sarokmerezítő, ház fiókokkal, munkalap.

**Opcionális tartozék:**

Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoportban.

**Szín:**

Ház, lábrész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

**Figyelem:**

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

**Műszaki leírás**

Fiókház magassága	300 mm
Munkalap hossza	2000 mm

Súly	127 kg
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	400 kg
Munkalap mélysége	750 mm
Fiókok száma	2
Sorozat	vario
Fiókház hasznos magassága	225 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Munkalap vastagsága	50 mm
Magasság	950 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Fiókház szélessége	600 mm
Fiókház mélysége	650 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	950 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Munkapad

---

## Tartozék

---

Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
Fiók Fiók előlap magasság 150 mm	927800 150
Fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927800 75
Sarokmerezítő Típus 1	927122 1
MunkalapSötétszürke műanyag bevonattal (Eluplan) Munkalap hossza 2000 mm	926241 2000
Lábrész Magasság 900 mm	927000 900
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 300/2	927600 300/2