

Garant GRIDLINE

Vario munkapad 24G házzal, magasság 850 mm, sötét Eluplan munkalap, 20x20G, Munkalap hossza: 2000/2mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	922587 2000/2
GTIN	4062406214609
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Munkapad stabil acélszerkezetből. 50 mm széles láb részek keresztmerezítéssel. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. A merevítéshez 1 pár sarokmerevítővel. A 24G fiókház hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből és 75 kg teherbírással.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság mm: 75, 150

Tartalom:

2 x láb rész, 1 x pár sarokmerevítő, ház fiókokkal, munkalap.

Opcionális tartozék:

Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoporthoz.

Szín:

Ház, láb rész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosságot érdekében szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Fiókház magassága	300 mm
Súly	126 kg

Fiókház hasznos magassága	225 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Sorozat	vario
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	400 kg
Fiókok száma	2
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Fiókház szélessége	600 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Munkalap mélysége	750 mm
Munkalap hossza	2000 mm
Munkalap vastagsága	50 mm
Magasság	850 mm
Fiókház mélysége	650 mm
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Anyagvastagság	1 mm
Munkapad magassága	850 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Lapvastagság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Munkapad

Tartozék

Fiók Fiók előlap magasság 75 mm	927800 75
Fiók Fiók előlap magasság 150 mm	927800 150
Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
24G ház fiókokkal Magasság / fiókok száma 300/2	927600 300/2
MunkalapSötétszürke műanyag bevonattal (Eluplan) Munkalap hossza 2000 mm	926241 2000
Lábrész Magasság 800 mm	927000 800
Sarokmervítő Típus 1	927122 1