

bimos

**Ülés-/álláskönnyítő – ESD, PU hab, talpakkal, Típus: ESD****Rendelési adatok**

Rendelés száma	972701 ESD
GTIN	4016849562834
Árucikk kategória	96B

**Leírás****Kivitel:**

**5 karú alumínium lábkereszt** (Ø 600 mm). **Gáztöltésű rugóval** fokozatmentes magasságállítású. Ülőfelület SoftTouch PU habból hullámos profillal. **Puha ülés támlával**, a hullámos profil lehetővé teszi a levegő keringését (kellems hőmérséklet). Az **ergonomikus háttámasz** (magassága 190mm) elősegíti a helyes tartást ülés közben. PU hab, puha, kényelmes, lemosható.

**Felhasználás:**

Az állás és az ülés ideális kombinációja. Ülő vagy álló munkaállomásokhoz, vagy a kettő kombinációjához.

Üléskönnyítő talpakkal – 720 – 1000 mm közötti munkavégzési magassághoz.

**Szabvány:**

**Leitfähig nach DIN 61340-5-1.**

**DIN 68877**

**Műszaki leírás**

Ülőlap szélesség	340 mm
Magasságállítási módja	Magasságállító kar

Szabvány	DIN 68877
Szék anyagának színe	fekete
Magasságállítás kivitele	Gázrugó
Háttámla magassága	190 mm
Váz kivitele	5 karú lábkereszt
Állítható dőlésszögű ülőlap	nem
Lábkereszt anyaga	Alumínium, polírozott
Ülőlap mélység	300 mm
Lábkereszt kivitele	Talp
Lábkereszt Ø	580 mm
Ülőfelület anyaga	PU hab
Háttámlával	igen
Szék teherbírása	120 kg
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Magasságállítási tartomány	510 - 780 mm
Termék fajtája	ESD álláskönnyítő

## Tartozék

ESD talp(1 készlet = 5 darab)	963190
-------------------------------	--------